

エアードライヤー

SH-325



特長

- 底部より安定した送風が吹き付けますので、多種の乾燥に使用できます。
- 塗抹標本には、当社特性のスライドガラス架が使用出来ます。
- スイッチひとつで、多目的に使用できます。
- ファンからの強力な涼風で一度に多数のスライドを、すぐさま乾燥させます。

用途

- 血液検査 : 塗抹板の乾燥等
- 血清検査 : 電気泳動膜等の乾燥。
- 細菌検査 : 染色後の標本乾燥。
- その他 : ガラス小器具の乾燥。

本体寸法	W470×D140×H150mm
モーター	ACシロッコファン
電源	AC100V 50/60Hz 0.5A
重量	約5kg



有限会社 システムステージ東京

〒113-0034

東京都文京区湯島2-5-11 吉澤ビル 1階

TEL 03-5802-3461 FAX 03-5802-3520